

# MYOPIA MANAGEMENT

## MYLO

INDIVIDUALLY CRAFTED

SILICONE HYDROGEL



**MYLO** è una lente a contatto personalizzata in Silicone Hydrogel a sostituzione mensile, appositamente progettata per il controllo della progressione miopica. È costruita con la tecnologia brevettata Extended Depth of Focus (EDOF) del Brien Holden Vision Institute, che rallenta la progressione della miopia e consente un agevole adattamento alla lente, migliorando l'esperienza generale di utilizzo. MYLO è una lente a contatto disposable mensile con un elevato contenuto di acqua e un basso coefficiente di frizione, che si combinano per migliorare il comfort durante tutto il giorno. L'ampia gamma di parametri ed il basso modulo di elasticità garantiscono un porto eccellente ed una facile manipolazione, soprattutto per i più giovani portatori di lenti a contatto.



EDOF



EDOF TORICA





### PARAMETRI

<b>Curva base (mm)</b>	7.10 a 9.80 (0.30)
<b>Diametro (mm)</b>	13.50 a 15.50 (0.50)
<b>Sfera (D)</b>	-0.25 a -15.00 (0.25)
<b>Cilindro (D)</b>	-0.75 a -8.00 (0.25)
<b>Asse (°)</b>	Tutti (1°)

### MATERIALE

<b>Tipo</b>	Filcon 5b (60) [75%]
<b>DK (ISO 9913-1-1998)</b>	60
<b>DK/t (-3.00 D)</b>	50
<b>Contenuto D'acqua</b>	75%
<b>Spessore centrale (-3.00 D)</b>	0.12
<b>Cof</b>	0.02
<b>Modulo</b>	0.33
<b>Filtro UV</b>	Classe 1
<b>Tinta di visibilità</b>	Blu
<b>Confezione da</b>	3 o 6
<b>Processo di produzione</b>	Tornitura

### POWER PROFILE & LENS DESIGNS



**Hai bisogno di consigli per l'applicazione?**  
 Consulta la sezione "Guida all'applicazione"  
 del catalogo

**CONTATTI IL SUO KEY ACCOUNT MANAGER PER  
 ULTERIORI INFORMAZIONI:**

T. 800 719 481  
 F. 800 719 427  
 I. +34 913 363 342  
 E. ordini@markennovy.com  
 www.markennovy.com

**markennovy**